



LED akumuliatorinė lempa Nulinė versija be akumulatoriaus, 18 V, Tipas: M18AL



Užsakymo data

Užsakymo numeris	073211 M18AL
GTIN	4002395380534
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

Tvirti stipriai šviečiantys prožektoriai su ličio jonų akumuliatoriumi.

- **Praktiška ir itin tvirta akumuliatorinė lempa su 1500 liumenų švietimo stiprumu.**
- **2 šviesumo lygiai.**
- **Įmontuota rankena. Galima pakabinti vertikaliai ir horizontaliai ant vamzdžių Ø 13 mm.**

Tinka:

Milwaukee 18 V akumuliatoriai (Nr. 073816 MB18 ir 073827 MB18).

Tiekimo sudėtis:

Akumuliatorinė lempa be akumulatoriaus ir be įkroviklio.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	M18AL-0
Šviesos srautas, 2 lygis	780 lm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai

Svoris be akumulatoriaus	1700 g
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Šviesos srautas	1500 lm
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Bendras ilgis	220 mm
ATEX zona	Nera
Produkto pavadinimo požymis	18 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas MB18	073816 MB18