


**Garant****WCHX 10T304, Tipas: UNI****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 268494 UNI    |
| GTIN             | 4045197470980 |
| Produktų klasė   | 21K           |

**Aprašymas****Tinka:**

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 20.

tinka įrankiui, kurio  $\varnothing D_c$ : 20 mm

Kietlydinys: HB7130

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 65 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

|   |                |
|---|----------------|
| Tipas   | UNI            |
| Pagrindinis naudojimas                        | UNI            |
| Kampo spindulys                               | 0,2 mm         |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 65 - 200 m/min |
| Kietlydinys                                   | HB7130         |
| Ašmenys                                       | HM             |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | WCHX 10T304    |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 3              |
| tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$       | 20 mm          |

Produkto rūšis

---

keičiamos plokštelės tekinimui