

**duMONT****Pratrauktuvų rinkinys HSS, medinėje dėžutėje Kiaurymė JS9, Tipas: 20-25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290400 20-25
GTIN	662600445010
Produktų klasė	29J

**Aprašymas****Modelis:**

Komplekte yra smūginis trauktuvas **HSS** Nr. 290405 su būtinais priedais Nr. 290410 ir kreipiančiąja įvore Nr. 290415. Pristatymas kokybiškoje tvirtoje medinėje dėžėje saugiam ir aiškiam saugojimui.

**Turinys:**

po 1 pratrauktuvą 290405: 20F1; 22F1; 25F1

po 1 kreipiančiąją įvorę 290415: Tipas F1:

70; 75; 80; 85; 90; 95

**Pastaba:**

- Pratrauktuvai su suleidimo tolerancijomis P9 ir H9 parduodami iš gamyklos su 15% antkainiu.
- Pratrauktuvų rinkiniai skirti pratraukimui vienos operacijos metu, užsakomi atskirai.
- Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome (Rankiniai ir matavimo prietaisai).

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		

## Priedai

Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSSKiaurymė JS9 Tipas 25F1	290405 25F1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 75F1 mm	290415 75F1
Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSSKiaurymė JS9 Tipas 20F1	290405 20F1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 90F1 mm	290415 90F1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 70F1 mm	290415 70F1
Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSSKiaurymė JS9 Tipas 22F1	290405 22F1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 80F1 mm	290415 80F1