

duMONT**Pleištinio griovelio smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė JS9, Tipas: 16E1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290405 16E1
GTIN	662600444112
Produktų klasė	29J

Aprašymas**Paskirtis:**

Pleištinio griovelio pjovimui pagal DIN 6885.

Tiekimo sudėtis:

Pratrauktuvai kartu su reikalingais įdėklais.

Pastaba:

- **Apdirbant kietesnio plieno ruošinius reikia padidinti operacijų (praėjimų) skaičių arba naudoti specialius pratrauktuvus (reikia užklausti).**
- **Atlikus 1 ir 2 operacijas, stūmiklį reikia trumpam kilstelti – pratrauktuvus savaime išsilygina.**
- **Specialia danga padengti ir coliniai pratrauktuvai užsakomi atskirai.**
- **Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome („Rankiniai ir matavimo prietaisai“).**
- **Dyd. 28; 32 ir 36 pristatomi pagal paklausimą per trumpą laiką.**

Ašmenys: HSS

Pratrauktuvo ilgis: 394 mm

Pleištinio griovelio plotis: 16 mm

Pleištinio griovelio gylis: 4,3 mm

kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885: 50 - 58 mm

Traukimo ilgis pliene: 25 - 150 mm

reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis: 4300 kg

Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885	50 - 58 mm
Pleištinio griovelio plotis	16 mm
Pleištinio griovelio gylis	4,3 mm
Praėjimų skaičius	4
Nugarėlės plotis	19,34 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis	4300 kg
Traukimo ilgis pliene	25 - 150 mm
Pratrauktuvo ilgis	394 mm
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		

Priedai

Pratrauktuvų įdėklai Nr. 290405 – 407 Tipas 16-18E1

290410 16-18E1