

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 45/S4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268702 45/S4
GTIN	4045197591906
Produktų klasė	21V

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	4 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Darbinės dalies ilgis $L_3$	2,5 mm
Laikiklio ISO kodas	AH04X SCLDR/LS4
Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	4,57 mm
Bendras ilgis L	65 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	3,58 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	97 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	4 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 10

269028 10

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200