

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 46/S4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268702 46/S4
GTIN	4045197591913
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	3 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	5,78 mm
Laikiklio ISO kodas	AH05X SCLDR/LS4
Plokštelės dydis	4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Bendras ilgis L	65 mm
Užspaudimo ilgis L_2	4,6 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	lšilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 10

269028 10

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200