

**duMONT****Pleištnių griovelių smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė JS9, Tipas: 20F1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290405 20F1
GTIN	662600444136
Produktų klasė	29J

**Aprašymas****Paskirtis:**

**Pleištnių griovelių pjovimui pagal DIN 6885.**

**Tiekimo sudėtis:**

Pratrauktuvai kartu su reikalingais įdėklais.

**Pastaba:**

- **Apdirbant kietesnio plieno ruošinius reikia padidinti operacijų (praėjimų) skaičių arba naudoti specialius pratrauktuvas (reikia užklausti).**
- **Atlikus 1 ir 2 operacijas, stūmiklį reikia trumpam kilstelti – pratrauktuvas savaime išsilygina.**
- **Specialia danga padengti ir coliniai pratrauktuvai užsakomi atskirai.**
- **Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome („Rankiniai ir matavimo prietaisai“).**
- **Dyd. 28; 32 ir 36 pristatomi pagal paklausimą per trumpą laiką.**

Ašmenys: HSS

Pratrauktuvo ilgis: 505 mm

Pleištinio griovelio plotis: 20 mm

Pleištinio griovelio gylis: 4,9 mm

kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885: 65 - 75 mm

Traukimo ilgis pliene: 25 - 150 mm

reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis: 4000 kg

## Techninis aprašymas

Praėjimų skaičius	4
Pratrauktuvo ilgis	505 mm
kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885	65 - 75 mm
Traukimo ilgis pliene	25 - 150 mm
Pleištinio griovelio gylis	4,9 mm
Nugarėlės plotis	25,72 mm
Pleištinio griovelio plotis	20 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis	4000 kg
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		

