

**LOCTITE****Varžtų fiksatorius, 50 ml, Gamintojo pavadinimas: 290**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 083301 290    |
| GTIN             | 4058093009031 |
| Produktų klasė   | 04L           |

## Aprašymas

### Modelis:

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento anaerobiniai kljai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

### Skystas varžtų fiksatorius.

### Paskirtis:

**Mažo tvirtumo** – lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. **Vidutinio tvirtumo** – dar galima atlaisvinti standartiniais įrankiais. **Labai tvirtas** – atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (150 °C). Mažiems varžtams iki M6 ir papildomam jų fiksavimui.

### Pastaba:

Prieš sutepdami varžtų fiksatoriumi, sriegių dalis nuvalykite universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392. Greitas ir paprastas 50 ml buteliukų Nr. 083344 dyd. 50 naudojimas.

## Techninis aprašymas

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| kai sriegio dydis M iki        | M6               |
| Pavojingų medžiagų ženklavimas | GHS07: šauktukas |
| Gamintojo pavadinimas          | LOCTITE 290      |

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| minimalus atitrūkimo momentas         | 10 Nm                                        |
| Cheminė bazė                          | Dimetakrilato esteris                        |
| Forma                                 | skyst.                                       |
| tinka medžiagoms                      | Metalas                                      |
| tinka panaudojimo sričiai             | Jungtis                                      |
| tinka panaudojimo sričiai             | Varžtų fiksavimas                            |
| tinka panaudojimo sričiai             | Ketaus ir sukepintų metalinių dalių aktyumas |
| tinka panaudojimo sričiai             | iš anksto sumontuotos varžtų jungtys         |
| tinka panaudojimo sričiai             | Aktyumas suvirintose siūlėse                 |
| Laikymo temperatūra                   | 8 - 21 °C                                    |
| Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 29 mėnuo                                     |
| Užpildymo kiekis                      | 50 ml                                        |
| Savybė                                | sandarinimas                                 |
| Savybė                                | atsparus vibracijai                          |
| Savybė                                | tolerantiškas alyvai                         |
| Savybė                                | fluorescencinis UV spinduliuose              |
| Savybė                                | aukštas kapiliarinis veiksmas                |
| Savybė                                | sumažina strigimą                            |
| Spalva                                | žalia                                        |
| Užsiliepsnoj. temperat.               | 93,3 °C                                      |
| Temperatūros ribos                    | -55 - 150 °C                                 |
| Darbinis kietumas pagal               | 3 h                                          |
| Kietumas tempiant pagal               | 20 min                                       |
| Dinaminis klampumas                   | 20 - 55 mPas                                 |
| Išardymas                             | tiesiog šildant                              |
| Stiprumo klasė                        | vidutinio tvirtumo                           |
| Tankis                                | 1,07 g/cm <sup>3</sup>                       |
| Produkto pavadinimo požymis           | 50 ml                                        |
| Produkto rūšis                        | Varžtų fiksavimas                            |

---

## Priedai

Peristaltinė rankinė pompa su dozavimo adatų komplektu  
Tinka indų dydžiams 50 ml

---

083344 50