

duMONT**Pratrauktuvų rinkinys HSS, medinėje dėžutėje Kiaurymė JS9, Tipas: 2-3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290400 2-3
GTIN	662600444976
Produktų klasė	29J

Aprašymas**Modelis:**

Komplekte yra smūginis trauktuvas HSS Nr. 290405 su būtinais priedais Nr. 290410 ir kreipiančiąja įvore Nr. 290415. Pristatymas kokybiškoje tvirtoje medinėje dėžėje saugiam ir aiškiam saugojimui.

Turinys:

po 1 pratrauktuvą 290405: 2A; 3A
po 1 kreipiančiąją įvorę 290415: Tipas A:
6; 8; 10

Pastaba:

- Pratrauktuvai su suleidimo tolerancijomis P9 ir H9 parduodami iš gamyklos su 15% antkainiu.
- Pratrauktuvų rinkiniai skirti pratraukimui vienos operacijos metu, užsakomi atskirai.
- Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome (Rankiniai ir matavimo prietaisai).

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		

Priedai

Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 10A mm	290415 10A
Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSSKiaurymė JS9 Tipas 2A	290405 2A
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 8A mm	290415 8A
Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSSKiaurymė JS9 Tipas 3A	290405 3A
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 6A mm	290415 6A