

Garant

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 12/3mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302410 12/3 |
| GTIN | 4045197435255 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo kanalu (IKZ).

Be ilgio reguliavimo varžto, **trumpas**.

Paskirtis:

Tinka tvirtinimui karštojo, hidraulinio užspaudimo patronuose ir ER įspraustinėse.

Pastaba:

Maksimalus leistinas sūkių skaičius 8000 min⁻¹.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|------------|
| Kiaurymės Ø D ₁ | 3 mm |
| Ø D ₂ | 8 mm |
| Koto Ø d | 12 mm |
| Bendras ilgis L | 160 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | L = 160 mm |
| Produkto rūšis | Ilgintuvas |