

Garant
Karštojo užspaudimo patronas 3°, SK 40 A = 120, Užveržimo Ø D1: 10mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	302356 10
GTIN	4045197480064
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID / Balluffchip anga.
- Ypač siaura konstrukcija (3° kampas).

Paskirtis:

- Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
- Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
- Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806. AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835. Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvas Nr. 302410, dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 304450.

Pastaba:

Nereguliuojamo ilgio!

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Išorinis Ø D	27 mm
Laikiklis	SK 40 A = 120

Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7s sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 40	354225 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
	308806 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su
kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT
kūgiu 40

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308605 40

Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308660 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308765 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv.
DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1

354210 SU1

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka
kūginiams laikikliams 40

308830 40

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308635 40

