

duMONT**Pratrauktuvų rinkinys HSS, medinėje dėžutėje Kiaurymė JS9, Tipas: 4-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290400 4-8
GTIN	662600444983
Produktų klasė	29J

Aprašymas**Modelis:**

Komplekte yra smūginis trauktuvas **HSS** Nr. 290405 su būtinais priedais Nr. 290410 ir kreipiančiąja įvore Nr. 290415. Pristatymas kokybiškoje tvirtoje medinėje dėžėje saugiam ir aiškiam saugojimui.

Turinys:

po 1 pratrauktuvą 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1

po 1 kreipiančiąją įvorę 290415: Tipas B1:

12; 14; 15; 16;

Tipas C1:

18; 19; 20; 22; 24;

25; 26; 28; 30

Pastaba:

- Pratrauktuvai su suleidimo tolerancijomis P9 ir H9 parduodami iš gamyklos su 15% antkainiu.
- Pratrauktuvų rinkiniai skirti pratraukimui vienos operacijos metu, užsakomi atskirai.
- Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome (Rankiniai ir matavimo prietaisai).

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		

Priedai

Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 28C1 mm	290415 28C1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 18C1 mm	290415 18C1
Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSSKiaurymė JS9 Tipas 6C1	290405 6C1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 22C1 mm	290415 22C1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 24C1 mm	290415 24C1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 30C1 mm	290415 30C1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 16B1 mm	290415 16B1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 14B1 mm	290415 14B1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 19C1 mm	290415 19C1
Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSSKiaurymė JS9 Tipas 8C1	290405 8C1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 20C1 mm	290415 20C1

Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSSKiaurymė JS9 Tipas 5B1	290405 5B1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 25C1 mm	290415 25C1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 15B1 mm	290415 15B1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 12B1 mm	290415 12B1
Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSSKiaurymė JS9 Tipas 4B1	290405 4B1