

Garant
Karštojo užspaudimo patronas, SK 50 A = 200, Užveržimo Ø D1: 12mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	302355 12
GTIN	4045197288813
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Atsparus karščiui plienas.
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID / Balluffchip anga.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	200 mm
Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	24 mm
Išorinis Ø D	31,4 mm
Laikiklis	SK 50 A = 200
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Aušinimo adapteris, trumpas4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
	302410 32/12

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 32/12 mm

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50

Užtraukimo varžtas forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308640 50

Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 50

354225 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiam laikikliams 50

308830 50

Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 12-20 mm

354240 12-20

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308720 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvas 3°, slopina vibracijas Ø d / Ø D1 20/12 mm

302415 20/12

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 25/12 mm

302416 25/12

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 32/12 mm

302416 32/12

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm

354240 6-12

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm

354236 9,1-12

308785 50

Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50
