

duMONT**Pratrauktuvų rinkinys HSS, medinėje dėžutėje Kiaurymė JS9, Tipas: 10-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290400 10-14
GTIN	662600444990
Produktų klasė	29J

Aprašymas**Modelis:**

Komplekte yra smūginis trauktuvas **HSS** Nr. 290405 su būtinais priedais Nr. 290410 ir kreipiančiąja įvore Nr. 290415. Pristatymas kokybiškoje tvirtoje medinėje dėžėje saugiam ir aiškiam saugojimui.

Turinys:

po 1 pratrauktuvą 290405: 10D1; 12D1; 14D1

po 1 kreipiančiąją įvorę 290415: Tipas D1:

32; 34; 35; 36; 38; 40;

42; 44; 45; 46; 48; 50

Pastaba:

- Pratrauktuvai su suleidimo tolerancijomis P9 ir H9 parduodami iš gamyklos su 15% antkainiu.
- Pratrauktuvų rinkiniai skirti pratraukimui vienos operacijos metu, užsakomi atskirai.
- Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome (Rankiniai ir matavimo prietaisai).

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		

Priedai

Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 36D1 mm	290415 36D1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 40D1 mm	290415 40D1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 50D1 mm	290415 50D1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 45D1 mm	290415 45D1
Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSSKiaurymė JS9 Tipas 12D1	290405 12D1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 38D1 mm	290415 38D1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 32D1 mm	290415 32D1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 35D1 mm	290415 35D1
Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSSKiaurymė JS9 Tipas 10D1	290405 10D1
Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSSKiaurymė JS9 Tipas 14D1	290405 14D1