

duMONT**Pleištinio griovelio smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė JS9, Tipas: 12D1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290405 12D1
GTIN	662600444099
Produktų klasė	29J

Aprašymas**Paskirtis:**

Pleištinio griovelio pjovimui pagal DIN 6885.

Tiekimo sudėtis:

Pratrauktuvai kartu su reikalingais įdėklais.

Pastaba:

- **Apdirbant kietesnio plieno ruošinius reikia padidinti operacijų (praėjimų) skaičių arba naudoti specialius pratrauktuvus (reikia užklausti).**
- **Atlikus 1 ir 2 operacijas, stūmiklį reikia trumpam kilstelti – pratrauktuvus savime išsilygina.**
- **Specialia danga padengti ir coliniai pratrauktuvai užsakomi atskirai.**
- **Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome („Rankiniai ir matavimo prietaisai“).**
- **Dyd. 28; 32 ir 36 pristatomi pagal paklausimą per trumpą laiką.**

Ašmenys: HSS

Pratrauktuvo ilgis: 353 mm

Pleištinio griovelio plotis: 12 mm

Pleištinio griovelio gylis: 3,3 mm

kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885: 38 - 44 mm

Traukimo ilgis pliene: 25 - 150 mm

reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis: 3800 kg

Techninis aprašymas

Traukimo ilgis pliene	25 - 150 mm
kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885	38 - 44 mm
Pratrauktuvo ilgis	353 mm
Pleištinio griovelio plotis	12 mm
Praėjimų skaičius	3
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis	3800 kg
Nugarėlės plotis	14,39 mm
Pleištinio griovelio gylis	3,3 mm
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		

Priedai

Pratrauktuvų įdėklai Nr. 290405 – 407 Tipas 10-12D1

290410 10-12D1