

duMONT**Pratrauktuvų rinkinys HSS, medinėje dėžutėje Kiaurymė JS9, Tipas: 16-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290400 16-18
GTIN	662600445003
Produktų klasė	29J

Aprašymas**Modelis:**

Komplekte yra smūginis trauktuvas **HSS** Nr. 290405 su būtinais priedais Nr. 290410 ir kreipiančiąja įvore Nr. 290415. Pristatymas kokybiškoje tvirtoje medinėje dėžėje saugiam ir aiškiam saugojimui.

Turinys:

po 1 pratrauktuvą 290405: 16E1; 18E1
po 1 kreipiančiąją įvorę 290415: Tipas E1:
52; 54; 55; 56;
58; 60; 62; 65

Pastaba:

- Pratrauktuvai su suleidimo tolerancijomis P9 ir H9 parduodami iš gamyklos su 15% antkainiu.
- Pratrauktuvų rinkiniai skirti pratraukimui vienos operacijos metu, užsakomi atskirai.
- Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome (Rankiniai ir matavimo prietaisai).

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		

Priedai

Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 55E1 mm	290415 55E1
Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSSKiaurymė JS9 Tipas 16E1	290405 16E1
Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSSKiaurymė JS9 Tipas 18E1	290405 18E1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 60E1 mm	290415 60E1
Kreipiančioji įvorėkiauryme H7 įvorės Ø 65E1 mm	290415 65E1