



Hidraulinio užspaudimo ilgintuvas, L = 150 mm, Koto Ø d / tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 20/12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302375 20/12
GTIN	2050001740946
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

Su ašiniu ilgio reguliavimu. Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

Paskirtis:

Tinka tvirtinimui hidraulinio užspaudimo patronuose ir įspraustinėse.

Priedai pasirinktinai:

Pereinamoji įvorė Nr. 302135 – 302187.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Koto Ø d	20 mm
L ₁	46 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Sriegis M	M10×1
Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
Išorinis Ø D	25 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Produkto pavadinimo požymis	L = 150 mm
Produkto rūšis	Hidraulinio griebtuvo priedai

Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302140 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm	302140 3
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302140 4
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm	302135 3
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302135 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302135 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302135 4
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302140 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302140 5
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302135 5