



Hidraulinio užspaudimo ilgintuvas, L = 150 mm, Koto Ø d / tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 20/20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302375 20/20
GTIN	2050001740953
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

Su ašiniu ilgio reguliavimu. Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

Paskirtis:

Tinka tvirtinimui hidraulinio užspaudimo patronuose ir įspraustinėse.

Priedai pasirinktinai:

Pereinamoji įvorė Nr. 302135 – 302187.

Techninis aprašymas

Reguliuojama ilgis V	10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Koto Ø d	20 mm
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
L ₁	51 mm
Sriegis M	M16×1
Išorinis Ø D	31,5 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Produkto pavadinimo požymis	L = 150 mm
Produkto rūšis	Hidraulinio griebtuvo priedai

Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302160 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm	302160 10
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302160 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm	302160 14
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302155 4
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302155 12
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302155 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm	302160 16
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm	302155 3
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm	302155 16
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302155 5
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm	302155 14
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302160 5
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302160 4
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm	302160 3
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302160 12

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 10 mm

302155 10

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 8 mm

302155 8