



Hidraulinio užspaudimo ilgintuvas, L = 150 mm, Koto Ø d / tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 32/20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302375 32/20
GTIN	2050001740960
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

Su ašiniu ilgio reguliavimu. Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

Paskirtis:

Tinka tvirtinimui hidraulinio užspaudimo patronuose ir įspraustinėse.

Priedai pasirinktinai:

Pereinamoji įvorė Nr. 302135 – 302187.

Techninis aprašymas

Sriegis M	M16×1
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Koto Ø d	32 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
L ₁	51 mm
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
Išorinis Ø D	31,5 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Produkto pavadinimo požymis	L = 150 mm
Produkto rūšis	Hidraulinio griebtuvo priedai

Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm	302175 16
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 18 mm	302175 18
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 25 mm	302175 25
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm	302180 16
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm	302180 10
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm	302175 14
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 18 mm	302180 18
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302180 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302175 12
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302180 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 20 mm	302180 20
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302175 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302180 12
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm	302175 10
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 20 mm	302175 20
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm	302180 14

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 25 mm

302180 25

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 8 mm

302175 8