

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 85/S5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268736 85/S5
GTIN	4045197562630
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	GPCT S5010.
Plokštelės dydis	5 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	6,4 mm
Laikiklio ISO kodas	E08K SGLPR/LS5
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	10,72 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 6
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L_2	7,49 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 6

269028 6

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500