

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 50/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268812 50/07
GTIN	4045197591982
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 12
Darbinės dalies ilgis L_3	3,71 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TDAT 07010.
Plokštelės dydis	7 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	7,06 mm
Laikiklio ISO kodas	AH06X STLDR/L07
Bendras ilgis L	75 mm
Užspaudimo ilgis L_2	5,54 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 12

269028 12

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500