

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 100/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268736 100/06
GTIN	4045197545909
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	E12M SGLCR/L06
Plokštelės dydis	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 11
Darbinės dalies ilgis L_3	9,15 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	15,52 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	GCCT 06020.
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L_2	11,33 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX7

674248 TX7

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 11

269028 11

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200