

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 66/S5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268722 66/S5
GTIN	4045197545800
Produktų klasė	21V

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	6,4 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	10,72 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 6
Galvutės ilgis $L_1$	32 mm
Kakliuko plotis $L_4$	8 mm
Plokštelės dydis	5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	GPCT S5010.
Laikiklio ISO kodas	AH0812H SGLPR/LS5
Bendras ilgis L	100 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	11,15 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 6	269028 6
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500