

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis VHM, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 60/S4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268712 60/S4
GTIN	4045197545718
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	4 mm
Laikiklio ISO kodas	E04G SCLDR/LS4
Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Darbinės dalies ilgis L_3	2,5 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	4,57 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Užspaudimo ilgis L_2	3,58 mm
Reguliuojamas kampas κ	97 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	4 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 10

269028 10

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200