

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis VHM, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 85/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268826 85/07
GTIN	4045197562678
Produktų klasė	21V

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	4,8 mm
Laikiklio ISO kodas	E08K STLDR/L07
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	9,14 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 12
Tinkamos keičiamos plokštelės	TDAT 07010.
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	7,49 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 12

269028 12

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500