

## Kreipiančioji įvorė kiaurymei H7, įvorės Ø: 55E1mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	290415 55E1
GTIN	2050001674234
Produktų klasė	29J

### Aprašymas

**Modelis:**

Be stebulės.

**Paskirtis:**

**Smūginius trauktuvus, pažymėtus raide A, ir kreipiančiąsias įvoves, pažymėtas taip pat raide A, reikia naudoti kartu.**

Tas pats galioja ir kitiems analogiškiems žymėjimams. Kad pratrauktuvą būtų galima nukreipti aukštyn ir kad jis lengvai išeitų apačioje, kreipiančioji įvorė su ruošiniu turi būti ant preso plokštės.

**Pastaba:**

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

### Techninis aprašymas

Griovelio plotis	19,34 mm
Ilgis	150 mm
Įvorės Ø	55 mm
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

