

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 65/S5mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 268802 65/S5  |
| GTIN             | 4045197545916 |
| Produktų klasė   | 21V           |

**Techninis aprašymas**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$ | 10,72 mm               |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys          | 269028 6               |
| Laikiklio ISO kodas                          | AH0812H SGSPR/LS5      |
| Tinkamos keičiamos plokštelės                | GPCT S5010.            |
| Plokštelės dydis                             | 5 mm                   |
| Galvutės ilgis $L_1$                         | 32 mm                  |
| Darbinės dalies ilgis $L_3$                  | 6,4 mm                 |
| Kakliuko plotis $L_4$                        | 8 mm                   |
| Bendras ilgis $L$                            | 100 mm                 |
| Užspaudimo ilgis $L_2$                       | 11,15 mm               |
| Reguliuojamas kampas $\kappa$                | 45 laipsniai           |
| Koto $\varnothing D_s$                       | 12 mm                  |
| Norma  | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis                                    | dešininis              |
| Ištekinimo gylis iki                         | 5xD                    |
| Ašmenys                                      | HSS                    |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Vidinis aušinimas | taip                         |
| Paskirtis         | Išilginis tekinimas, vidinis |
| Produkto rūšis    | Ištekinimo laikiklis         |

## Priedai

|   |            |
|---|------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 6   | 269028 6   |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6                            | 674248 TX6 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |