



Elektrinis kampinis šlifuko CG, M14 šlifavimo suklio sriegis, 125 mm diskams Ø, su blokatoriumi nuo pakartotinio paleidimo, su antivibracine rankena



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077111 7222936
GTIN	4014586901503
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

FEIN – kompaktiškas kampinis šlifuko Ø 125 mm.

- **Tvirtas, galingas variklis kasdieniam naudojimui.**
- **Patikima vartotojo apsauga stebint atatrąką ir dėl antivibracinės rankenos.**
- **Reduktoriaus galvutę galima sukti 90° žingsniais (optimali jungiklio padėtis priklauso nuo naudojimo paskirties).**
- **Greitas abrazyvų keitimas be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.**

Tiekimo sudėtis:

Rankena, apsauginis gaubtas, užveržimo veržlė, raktas.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	CG10-125
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Ypatybė	trumpas modelis

Naudojama galia	1000 W
maksimali vibracija pagal EN	8,5 m/s ²
maksimalus pjovimo gylis	35 mm
Tinklo įtampa	230 V
Svoris	2,1 kg
maksimalus disko Ø	125 mm
Tinklo dažnis	50 Hz
maksimalus sūkių skaičius	11000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Kampinis šlifluoklis