

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis VHM, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 65/S4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268712 65/S4
GTIN	4045197545725
Produktų klasė	21V

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	5,94 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Darbinės dalies ilgis $L_3$	3 mm
Plokštelės dydis	4 mm
Laikiklio ISO kodas	E05H SCLDR/LS4
Bendras ilgis L	100 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	4,6 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 10

269028 10

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200