

**Garant****Ištekimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 65/S5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268726 65/S5
GTIN	4045197545817
Produktų klasė	21V

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	9,15 mm
Laikiklio ISO kodas	AH0712H SGLPR/LS5
Darbinės dalies ilgis $L_3$	5,6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	GPCT S5010.
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 6
Galvutės ilgis $L_1$	25 mm
Plokštelės dydis	5 mm
Kakliuko plotis $L_4$	7 mm
Bendras ilgis $L$	100 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	11,15 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 6	269028 6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500