

duMONT**Pleištinų griovelių smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė JS9, Tipas: 5B1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290420 5B1
GTIN	662600555122
Produktų klasė	29J

Aprašymas**Modelis:****Dydžiai 4B1-8C1 papildomai su briaunos nuožula 45°.**

Vienos operacijos metu galima nuimti užvartas nuo aštrių griovelių kraštų.

Paskirtis:

Pleištinų griovelių pjovimui pagal DIN 6885 vienu praėjimu.

Pastaba:

- **Dydžiui 2A naudokite Nr. 290405 2A.**
- **Galima užsakyti pratrauktuvas pagal suleidimo tolerancijas P9 ir H9.**
- **Atlikus 1/3 ir 2/3 operacijos stūmiklį reikia trumpam kilstelti – pratrauktuvą savaimė išsilygina**

Ašmenys: HSS

Pratrauktuvo ilgis: 273 mm

Pleištinio griovelio plotis: 5 mm

Pleištinio griovelio gylis: 2,3 mm

kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885: 12 - 17 mm

Traukimo ilgis pliene: 8 - 40 mm

reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis: 600 kg

Techninis aprašymas

Pleištinio griovelio gylis	2,3 mm
kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885	12 - 17 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis	600 kg
Pratrauktuvo ilgis	273 mm
Pleištinio griovelio plotis	5 mm
Nugarėlės plotis	6,46 mm
Traukimo ilgis pliene	8 - 40 mm
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		