




ER spyruokliuojanti įvorė, ER 25, Nominalusis užveržimo Ø d: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308963 10
GTIN	4069515024341
Produktų klasė	32Z

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifotos. poliruotos.

Pastaba:

Užveržimo Ø gali būti iki **1mm mažesnis**, pvz., Ø 10 – 9 mm, **išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm)**.

Užspaudimo cangės ER16, ER25 ir ER32 su sandarinimu, el. parduotuvėje galima užsakyti ir colinius dydžius.

Techninis aprašymas

Laikiklis	ER 25
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	430 E
Išorinis Ø D	26 mm
Bendras ilgis L	34 mm
Produkto rūšis	Spyruokliuojanti įvorė