# ER spyruokliuojanti įvorė, ER 25, Nominalusis užveržimo Ø d: 13mm



## Užsakymo data

| | |
|---|---|
| Užsakymo numeris | 308963 13 |
| GTIN | 4069515024372 |
| Produktų klasė | 32Z |

## Aprašymas

**Modelis:**
Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.
**Pastaba:**
**Užveržimo Ø** gali būti **iki 1mm mažesnis,** pvz.,Ø 10 – 9 mm, **išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).**
Užspaudimo cangės ER16, ER25 ir ER32 su sandarinimu, el. parduotuvėje galima užsakyti ir colinius dydžius.

## Techninis aprašymas

| | |
|---|---|
| Laikiklis | ER 25 |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm |
| Tipas | 430 E |
| Išorinis Ø D | 26 mm |
| Bendras ilgis L | 34 mm |
| Produkto rūšis | Spyruokliuojanti įvorė |