

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis VHM, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 75/S4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268712 75/S4
GTIN	4045197545732
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Plokštelės dydis	4 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	3,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Laikiklio ISO kodas	E06J SCLDR/LS4
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	6,91 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Užspaudimo ilgis L_2	5,54 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 10

269028 10

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200