

Garant
Ištekimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 66/S5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268726 66/S5
GTIN	4045197545824
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	6,4 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 6
Galvutės ilgis L_1	32 mm
Kakliuko plotis L_4	8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	GPCT S5010.
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	10,72 mm
Plokštelės dydis	5 mm
Laikiklio ISO kodas	AH0812H SGLPR/LS5
Bendras ilgis L	100 mm
Užspaudimo ilgis L_2	11,15 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 6	269028 6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500