

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 66/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268816 66/07
GTIN	4045197592118
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	TDAT 07010.
Darbinės dalies ilgis L_3	4,8 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	9,14 mm
Laikiklio ISO kodas	AH08H STLDR/L07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 12
Bendras ilgis L	100 mm
Užspaudimo ilgis L_2	7,49 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 12

269028 12

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500