

Garant**Master Mute ištekimo laikiklis A.. SCLCR 95°, keičiamoms pjovimo plokštelėms CC., dešinėje****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265008 06/04
GTIN	4069515024419
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus. Karbidu sutvirtintas velenas.

Pastaba:

Galima sumažinti gręžimo strypą iki $L_{\min}$ Ilgio. Naudoti **tik su vidiniu aušinimu** (atsparumas temperatūrai iki 100° C).

Techninis aprašymas

Serija	Master Mute
Plokštelės dydis	4 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 53
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0401..
Darbinės dalies ilgis L_3	3,5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Iškyšos ilgis L_1	66 mm
Laikiklio ISO kodas	A06X SCLCR/L04
Bendras ilgis L	96 mm

Paskirtis	dešin.
Koto forma	Plienas
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/265008-06/04>