

Garant**Master Mute ištekimo laikiklis A.. SCLCR 95°, keičiamoms pjovimo plokštelėms CC., dešinėje****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265008 16/06
GTIN	4069515024457
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Galima sumažinti gręžimo strypą iki L_{min} Ilgio. Naudoti **tik su vidiniu aušinimu** (atsparumas temperatūrai iki 100° C).

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 38
Plokštelės dydis	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	20 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	A16X SCLCR/L06
Iškyšos ilgis L_1	96 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Serija	Master Mute
Bendras ilgis L	158 mm

L _{min}	96 mm
Prijungimo sriegis	G1/4
Paskirtis	dešin.
Koto forma	Plienas
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/265008-16/06>