

Garant**Master Mute ištekimo laikiklis A.. SCLCR 95°, keičiamoms pjovimo plokštelėms CC., dešinėje****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265008 12/06
GTIN	4069515024440
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus. Karbidu sutvirtintas velenas.

Pastaba:

Galima sumažinti gręžimo strypą iki $L_{\min}$ Ilgio. Naudoti **tik su vidiniu aušinimu** (atsparumas temperatūrai iki 100° C).

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 38
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Plokštelės dydis	6 mm
Iškyšos ilgis L_1	132 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Darbinės dalies ilgis L_3	8,5 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Serija	Master Mute
Laikiklio ISO kodas	A12Q SCLCR/L06
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai

Prijungimo sriegis	G1/8
Paskirtis	dešin.
Koto forma	Plienas
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/265008-12/06>