



Vidinio tekinimo peilis dešininis panašus į DIN 4954, HSS E, Koto Ø: 6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	296400 6
GTIN	4069515024617
Produktų klasė	22E

Aprašymas

Modelis:

Visų dydžių peiliai **suvirinti**.

Paskirtis:

Universaliam naudojimui, darbui vidutiniais pjovimo greičiais.

HSS/E – visomis tekinimo staklėmis gaminant pagal specialų užsakymą arba serijiniu būdu. Šie tekinimo peiliai labai gerai pjauna ir ne taip paprastai lūžta, net ir kai drožlės yra giliai, pjaunama netolygiai arba ruošinys yra labai atsparus tempimui.

Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių Ø nuo	16 mm
Bendras ilgis	125 mm
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HSS E
Produkto rūšis	Tekinimo peilis