



Gręžtuvas akumuliatorinis gręžtuvas



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070215 M12FDD2-6
GTIN	4058546376697
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – akumuliatorinis gręžtuvas Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumuliatoriai su **atskirų kamerų stebėjimu** ir **įkrovos lygio rodmeniu**. Tvirtas **metalinis pavaros korpusas** ilgam eksploatavimo laikui. **FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas** su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti.

- **Bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis** dar didesniai galingumui kompaktiškoje formoje (151 mm ilgio).
- **REDLINK PLUS™ elektronika** išmaniam našumo valdymui ir apsaugai nuo perkrovos.
- **16-kos pakopų elektroninis sukimo momento reguliatorius** su gręžimo pakopa.

Privalumai:

Su REDLINK PLUS™ elektronika.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 12 V / 6,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, diržo segtuku, HD-Box.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073816, Nr. 073827 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	M12FDD-602X
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1700 min ⁻¹
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Svoris	1,5 kg
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
standartinis naudojimas	Strong
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Akumulatoriaus talpa	6 Ah
Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	44 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	35 mm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Metalas
Akumuliatorių kiekis	2
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/070215-M12FDD2-6>