

Garant**Master Mute ištekimo laikiklis A.. SCLCR 95°, keičiamoms pjovimo plokštelėms CC., dešinėje****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265008 32/09
GTIN	4069515024488
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Galima sumažinti gręžimo strypą iki L_{min} Ilgio. Naudoti **tik su vidiniu aušinimu** (atsparumas temperatūrai iki 100° C).

Techninis aprašymas

Atraminės plokštelės varžtas	269013 8
Plokštelės dydis	9 mm
Laikiklio ISO kodas	A32X SCLCR/L09
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	40 mm
Serija	Master Mute
Bendras ilgis L	288 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 50
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Norma	Gamykliniai standartai
Koto $\varnothing D_s$	32 mm
Atraminė plokštelė	269005 17
Iškyšos ilgis L_1	192 mm

Darbinės dalies ilgis L_3	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
L_{min}	192 mm
Prijungimo sriegis	G1/2
Paskirtis	dešin.
Koto forma	Plienas
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/265008-32/09>