



## Vidinio tekinimo peilis dešininis panašus į DIN 4954, HSS E, Koto Ø: 8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	296400 8
GTIN	4069515024662
Produktų klasė	22E

### Aprašymas

**Modelis:**

Visų dydžių peiliai **suvirinti**.

**Paskirtis:**

Universaliam naudojimui, darbui vidutiniais pjovimo greičiais.

**HSS/E** – visomis tekinimo staklėmis gaminant pagal specialų užsakymą arba serijiniu būdu. Šie tekinimo peiliai labai gerai pjauna ir ne taip paprastai lūžta, net ir kai drožlės yra giliai, pjaunama netolygiai arba ruošinys yra labai atsparus tempimui.

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis	140 mm
Koto Ø	8 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo	18 mm
Ašmenys	HSS E
Produkto rūšis	Tekinimo peilis