



ER spyruokliuojanti įvorė, ER 40, Nominalusis užveržimo Ø d: 4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309043 4
GTIN	4069515025539
Produktų klasė	32Z

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifotos. poliruotos.

Pastaba:

Užveržimo Ø gali būti iki **1mm mažesnis**, pvz., Ø 10 – 9 mm, **išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm)**.

Techninis aprašymas

Laikiklis	ER 40
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	472 E
Išorinis Ø D	41 mm
Bendras ilgis L	46 mm
Produkto rūšis	Spyruokliuojanti įvorė