



## JOKER 6007 veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys, itin ilgi, Raktų skaičius: 5



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 614867 5      |
| GTIN             | 4013288233370 |
| Produktų klasė   | 63F           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypatingai mažas 4,5° suveikimo kampas. Veržliarakčio pusė su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinta metaline plokšte tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas, neleidžia detalei išslysti, leidžia dirbti mažu grįžtamuju kampu.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiškai chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

Po 1 raktą Nr. 614865: Dyd. 8; 10; 13; 17; 19

### Techninis aprašymas

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Raktų skaičius   | 5                        |
| Suveikimo kampas | 4,5 laipsniai            |
| Medžiaga         | chromo molibdeno plienas |
| Paviršius        | matinis chromuotas       |
| Pakuotė          | Sulankstomas dėklas      |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Raktų dydžių matmenys           | metrais        |
| Galinis ribotuvus žiaunų pusėje | taip           |
| Laikymo funkcija žiaunų pusėje  | taip           |
| Produkto rūšis                  | Veržliarakčiai |

### **Tinkami produktai**

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/614867-5>