



LED EX kišeninis prožektorius su baterijomis, Tipas: 4AAZOOM



Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 081521 4AAZOOM |
| GTIN | 032705145410 |
| Produktų klasė | 08C |

Aprašymas

Modelis:

Nuo sproginimo apsaugotas prožektorius, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas.

Aukštos kokybės LED lempos atsparios smūgiams, dulkėms ir vandeniui

Su **LED reflektoriaus technologija. LED rankų ir šalmo šviestuvui su priartinimo funkcija.**

Šviesos spinduliuotę galima sufokusuoti (šviesos kūgis 16° – 33°). Patentuota optinė sistema.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|--------------|
| Švietimo trukmė | 8 h |
| Baterijų kiekis | 4 |
| Korpuso spalva | geltona |
| Galvos Ø | 35 mm |
| Šviesos srautas | 130 - 165 lm |
| ATEX zona | zona 0 |
| ATEX zona | zona 20 |
| Baterijos tipas | Mignon, AA |
| Svoris | 176 g |
| IP apsaugos klasė | IP 67 |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Bendras ilgis | 170 mm |
| Prietaiso savybės | Tinka EX sričiai |
| Apšvietimo plotas | 100 m |
| Maitinimas | Baterijos |
| Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6 | 081561 LR6 |
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6 | 081553 LR6 |
| Ličio metalų baterijos Tarptautinis dydis LR6 | 081559 LR6 |
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6 | 081554 LR6 |
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6 | 081552 LR6 |
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6 | 081551 LR6 |