

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 75/S5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268732 75/S5
GTIN	4045197545831
Produktų klasė	21V

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	5 mm
Laikiklio ISO kodas	E06J SGLPR/LS5
Tinkamos keičiamos plokštelės	GPCT S5010.
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 6
Darbinės dalies ilgis $L_3$	5,6 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	9,15 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	5,54 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX6

674248 TX6

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 6

269028 6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500