

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis VHM, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 85/S4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268712 85/S4
GTIN	4045197545749
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	9,05 mm
Plokštelės dydis	4 mm
Laikiklio ISO kodas	E08K SCLDR/LS4
Darbinės dalies ilgis L_3	4,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L_2	7,49 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 10

269028 10

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200