

duMONT**Pleištinų griovelių smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė JS9, Tipas: 8C1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 290420 8C1 |
| GTIN | 662600555146 |
| Produktų klasė | 29J |

Aprašymas**Modelis:****Dydžiai 4B1-8C1 papildomai su briaunos nuožula 45°.**

Vienos operacijos metu galima nuimti užvartas nuo aštrių griovelių kraštų.

Paskirtis:

Pleištinų griovelių pjovimui pagal DIN 6885 vienu praėjimu.

Pastaba:

- **Dydžiui 2A naudokite Nr. 290405 2A.**
- **Galima užsakyti pratrauktuvas pagal suleidimo tolerancijas P9 ir H9.**
- **Atlikus 1/3 ir 2/3 operacijos stūmiklį reikia trumpam kilstelti – pratrauktuvas savaime išsilygina**

Ašmenys: HSS

Pratrauktuvo ilgis: 470 mm

Pleištinio griovelio plotis: 8 mm

Pleištinio griovelio gylis: 3,3 mm

kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885: 22 - 30 mm

Traukimo ilgis pliene: 8 - 50 mm

reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis: 1100 kg

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------|
| reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis | 1100 kg |
| Nugarėlės plotis | 9,63 mm |
| Pleištinio griovelio plotis | 8 mm |
| Pratrauktuvo ilgis | 470 mm |
| Traukimo ilgis pliene | 8 - 50 mm |
| kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885 | 22 - 30 mm |
| Pleištinio griovelio gylis | 3,3 mm |
| Ašmenys | HSS |
| Produkto rūšis | Pratrauktuvai |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | | |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | | |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Grafitas, GFK / CFK | ribotai tinka | | |
| Alyva | tinka | | |