

**Garant****Ištekimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 85/S5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268732 85/S5
GTIN	4045197562623
Produktų klasė	21V

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	E08K SGLPR/LS5
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	10,72 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	GPCT S5010.
Darbinės dalies ilgis $L_3$	6,4 mm
Plokštelės dydis	5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 6
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	7,49 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX6

674248 TX6

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 6

269028 6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500